



見えないガードで、
ずっとさわやかな車内

セラバリア インテリアコーティング

- ① 国内外の自動車メーカーに純正採用されている、信頼と実績のあるハイエンドの抗菌コーティングです。
- ② 高い安全性と長期間の持続性を保ちながら、抗菌・消臭・防カビ・防ダニに優れた効果を発揮します。

2000種類以上の細菌やカビに有効! 快適な車内を持続させる室内コーティング

MOVIE LINK

本商品の特長や
メリットを動画に
てご視聴いた
だけます。





特長 1

バリア効果による圧倒的な抗菌性能

従来の抗菌剤や殺菌剤は、細菌やカビの細胞壁からDNAまで破壊して殺菌します。これらは即効性がありますが、耐性菌が生まれてしまい持続性は期待できません。これに対しセラバリアは、細菌やカビの細胞壁のみを損傷させ、ゆっくりと死滅させることで、周囲にいる細菌やカビが近寄らない空間を発生させます。この細菌やカビが生息できない空間が、見えないバリアの様に強力な抗菌性能を発揮します。


バリア効果とは?

セラバリア



セラバリアはコーティング部分(中央の白い部分)だけではなく、その周囲にもバリア効果を発揮し、カビが繁殖していない。

他社の防カビ剤



他社の防カビ剤を施工した部分はカビに囲まれ、コーティング施工部分にも耐性菌が生まれている。

特長 2

赤ちゃんにも安心の高い安全性

セラバリアは世界一厳しいといわれる「アメリカ合衆国環境保護庁(EPA)」の基準をクリアした薬剤だけを使用しています。

また、日本食品分析センターによる数々の試験では、食塩の約4倍、カフェインの約10倍も安全性が高いことが確認されています。

(財)日本食品分析センター番号取得試験名

眼刺激性試験(ウサギ)	(第102023467-006号)	軽度刺激物(6.7以下)
急性経口毒性試験(マウス)	(第102023467-004号)	LD ₅₀ =20ml/kg(死亡例0)以上
皮膚一次刺激性試験(ウサギ)	(第102023467-005号)	無刺激性(P.II=0.4)
変異原性試験	(第102023467-002号)	陰性
急性経口毒性試験(ヒメダカ)	(第102023467-001号)	96時間 LC ₅₀ =3,600mg/リットル以上
ダイオキシン類の定量	(第102023467-003号)	ダイオキシン、ジベンゾフラン 全項目IEQ=0
ダニ忌避試験	東京都衛生研究所(第195号)	忌避率 91%

急性経口毒性

ラットやマウスを使って口から強制的に薬剤を投与し、2週間で動物の半数が致死した薬量を体重1kgあたりで算出し、この値をLD50として示します。セラバリアの急性経口毒性値はLD50=20ml/kg以上でした。(この量でも1匹も死ななかった。)この評価は、換算すると(1ml=1g)LD50=20,000mg/kg以上になります。これは、実質上の安全性がカフェイン(LD50=1,950mg/kg)や食塩(LD50=4,500mg/kg)などより高いことを示しています。

特長 3

約3年間の長期持続性


セラバリアは日本塗料検査協会による数々の試験でも実証された、長期耐久性に優れる常温硬化型セラミックコート剤を使用しています。

常温硬化型セラミックコートはあらゆる素材に固着し、従来の抗菌剤のように水で流出せず、有機物を含まないセラミックのため劣化することはありません。

パルストルネーダーでの施工により、繊維に固着したセラバリアの拡大写真



施工前



施工後

特長
4

幅広い消臭効果

セラバリアが消臭効果を発揮する臭いには「タバコの臭い」、「エアコンのカビ臭」、「ペットを乗せた後の臭い」などが含まれます。

特に「エアコンのカビ臭」は、バリア効果によって細菌やカビが生息できない環境を作り、臭いの発生の元を断ちます。

他にもセラバリアは右記の代表的な悪臭に対しても効果を発揮します。


- ▶ 硫黄化合物（食べ物が腐ったような臭い）
- ▶ 窒素化合物（し尿のような臭い）
- ▶ 低級脂肪酸（汗臭い体臭のような臭い）
- ▶ アルデヒド類（むせるような焦げた臭い）
- ▶ 有機溶剤臭（シンナーやガソリンのような臭い）

特長
5

パルストルネーダーで繊維の奥まで確実にコーティング

パルストルネーダー（回転打力噴霧ガン）を使用した施工が、セラバリアの耐久性をさらに確実なものにします

- パルストルネーダーとは従来の直線型スプレーガンとは違い、渦巻き状の強力なスパイラル打力を伴ったエアとミストを、回転チューブから噴射するガンです。
- パルストルネーダーにより、コーティング剤の使用量を節約し、繊維の奥深くまで均一にコーティングすることができます。
- 効率良く液剤を使用することで、シートを不用意に濡らさずに済み、乾燥時間の節約にもなります。



通常のスプレーガンとパルストルネーダーの比較

- ① 通常のスプレーガンでは繊維の表面にしかコーティング出来ません。噴霧した赤い染料は、白い繊維の表面にしか付着していません。



- ② パルストルネーダーのスパイラル打力により、白い繊維の全体に赤い染料が付着しています。パルストルネーダーによって、液剤は約5ミクロンの微粒子状になり、繊維の奥深くまで確実にコーティングできます。



安定化二酸化塩素が可能にした瞬間消臭・強力除菌のオキシクリア。

オキシクリアが臭いを短時間で分解。

「車内の臭いが変わった」と感じられる商品です。

一般的な消臭剤に用いられる「包摂・吸着効果」とは異なり、安定化二酸化塩素の強力な酸化分解効果で臭いの原因物質自体を分解し、細菌やウイルスを破壊することで素早く確実な除菌効果を発揮します。

安定化二酸化塩素はその高い安全性から、飲料水や医療・食品関連施設などに広く使用され、豊富な使用実績を誇ります。

MOVIE LINK

本商品の特長や
メリットを動画に
てご視聴いた
だけます。



驚きの
消臭
除菌力

医療施設
でも
大活躍

無色
無香料



型 式	SBS-13C4
品 名	オキシクリア(消臭・除菌) 4L
型 式	SBS-13C05
品 名	オキシクリア(消臭・除菌) 500ml

すぐに始めるために便利なセットをご用意しています。



約20台分(普通車サイズ)の全窓施工が可能セットです。
上記の収納ボックス(小) [BCQ-320-1]も付属しています。

型 式	SBS-A-S
品 名	セラバリア スターターキット

日頃のお手入れのために。



セラバリア施工車両専用の、日頃のメンテナンスに必要なアイテムのセットです。

型 式	SBM-3000-10
品 名	セラバリア メンテナンス キット 10個入



約10台分のセラバリアコーティング剤です。

型 式	SBS-100-10
品 名	セラバリア 100ml×10本入




約10台分のセラバリアコーティング剤です。

型 式	SBS-1L
品 名	セラバリア 1L



約40台分のセラバリアコーティング剤です。

型 式	SBS-4L
品 名	セラバリア 4L




セラバリアを施工した車両に貼ってください。

型 式	SBS-SA-10
品 名	セラバリア 施工ステッカー 10枚



セラバリアを施工した車両用の施工証明書です。

型 式	SBS-SB-10
品 名	セラバリア 施工証明書 10部入




施工完了後、ルームミラーにお掛けください。

型 式	SBS-ST-10
品 名	セラバリア 施工タグ 10枚入



車内コーティング用スプレーガンです。

型 式	HE-2S
品 名	バルストルネーダーS



エア圧調整バルブです。

型 式	BCQ-008RE
品 名	レギュレーター (0.0-1.0Mpa) プラグ付



コーティング前の車内清掃にご使用ください。

型 式	PAG-1
品 名	バルストルネーダー エアガン




バルストルネーダーの交換部品です。

型 式	PHE-10
品 名	ガイドコーン(白)




バルストルネーダーの交換部品です。

型 式	PHE-101
品 名	回転チューブ



バルストルネーダーの交換部品です。

型 式	PHE-40
品 名	液体噴霧チューブ ASSY.(イン内チューブ)



バルストルネーダーの交換部品です。

型 式	PHE-201
品 名	フレキシブル ストレーナー



清掃・噴霧作業時、眼の保護にご使用ください。

型 式	SBS-MG
品 名	ゴーグル



清掃・噴霧作業時、埃の吸引を防止します。

型 式	SBS-MS-5
品 名	防護マスク 5個入



セラバリアの抗菌効果をご賞いただく際にご使用ください。

型 式	SBS-SS
品 名	サンプリングシャーレ 100個入 (スプレーボトル100ml付)



内装クリーナー

型 式	BCQ-29A4
品 名	内装クリーナー 4L (スプレーボトル付き)



内装クリーナー

型 式	BCQ-29A05
品 名	内装クリーナー 500ml

安全に関するご注意
ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。



BANZAI 株式会社 バンザイ

本 社 〒105-8580 港区芝2-31-19 ☎03(3769)6880
 営 業 部 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階 ☎03(3769)6881
 海外販売部 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階 ☎03(3769)6894
 札幌支店 〒063-0801 札幌市西区24軒1条7-3-10 ☎011(621)4171
 仙台支店 〒983-0005 仙台市宮城野区福室2-8-21 ☎022(258)0221
 仙台支店 〒364-0011 埼玉県北本市朝日4-553 ☎048(590)3700
 東京支店 〒108-0023 港区芝浦4-16-23 AQUACITY芝浦8階 ☎03(3769)6840
 名古屋支店 〒464-0852 名古屋市中区千種区青柳町6-26 ☎052(732)2600
 大阪支店 〒577-0012 東大阪市長田東3-3-11 ☎06(6744)1041
 広島支店 〒733-0035 広島市西区南観音2-7-10 ☎082(233)3201
 福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-3-15 ☎092(411)1261

※ 改良のため予告なく型式および仕様を変更することがあります。
 ※ 本カタログの商品写真は印刷のため、実際の商品の色と異なる場合があります。

●営業所
 旭川・青森・秋田・盛岡・郡山・山形
 新潟・長野・前橋・宇都宮・水戸・埼玉
 千葉・横浜・静岡・多摩・北陸・三重
 京都・神戸・高松
 ●出張所
 帯広・函館・富山・松山・岡山
 山陰・山口・長崎・大分・熊本

http://www.banzai.co.jp
 E-mail:eigyo@banzai.co.jp

●販売店



ISO9001・ISO14001
 自動車整備用機器・検査用機器の設計・開発・販売及びサービス
 ハンライでは「顧客第一主義」を信条に
 お客様とのきずなを大切に、
 お客様満足度の向上を図ってまいります。